

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	80 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	3,73 fok
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	6,13 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310

Interpolációs marás $a_p$	0,3 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2