

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
28/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	1 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	95 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	13,43 mm
belső hűtés	igen
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	54 mm
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	2,56 fok
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm

Kinyúlási hossz $L_1$	39 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP