

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	95 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	10,43 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	3,29 fok
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	38 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm

belső hűtés	igen
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	39 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	16 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2