

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 22/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	22 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás a _p	0,3 mm
Teljes hossz L _{ges}	28 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	12,13 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	36 mm
Felfogó menet M	M10
belső hűtés	igen

Ø D ₃	14 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	42 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,89 fok
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	219799 1