

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
22/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{min}	36 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Vágóél Ø D _c	22 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	42 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás a _p	0,3 mm
Teljes hossz L _{ges}	180 mm
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Vágóélek száma Z	3
Ø D ₃	14 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,89 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,13 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP