

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	17,43 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,97 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	100 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	16 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP