

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	17,43 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,97 fok
Vágóélek száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm

belső hűtés	igen
Vágóél Ø D _c	32 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	16 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP