

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	1 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	3,29 fok
$\varnothing D_1 h_6$	12,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	38 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L_{ges}	36 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Felfogó menet M	M12

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
belső hűtés	igen
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP