

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	17,43 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	52 mm
Teljes hossz L _{ges}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø D ₃	20 mm
Felfogó menet M	M16

Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,97 fok
Interpolációs marás a_p	1 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP