

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Ferde bemarkási szög α_{max}	3,71 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	100 mm

Szár Ø D _s h6	32 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,34 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP