

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:  
25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	1 mm
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	10,43 mm
belső hűtés	igen
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	120 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	200 mm
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	3,29 fok

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2