

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:  
35/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz $L_{ges}$	200 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	1,68 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	20,43 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
$\varnothing D_3$	23 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	58 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm
belső hűtés	igen

Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	68 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP