

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
30/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	30 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Interpolációs marás Ø D _{min}	44 mm
Interpolációs marás a _p	1,5 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	10,34 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	4,42 fok
Teljes hossz L _{ges}	100 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP