

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	25,43 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,35 fok
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	250 mm
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Ø $D_3$	28 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø $D_{\max}$	78 mm
Interpolációs marás Ø $D_{\min}$	68 mm

Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP