

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Teljes hossz $L_{ges}$	47 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	3,71 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	12,34 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
belső hűtés	igen
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0