

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	144 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	60,34 mm
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	0,76 fok
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516

Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Vágóélek száma Z	6
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	158 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

674252 15IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
5,0 Nm

211750 5,0