

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₃	16 mm
belső hűtés	igen
Vágóél Ø D _c	32 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	48 mm
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Interpolációs marás a _p	1,5 mm
Kinyúlási hossz L ₁	120 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	12,34 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	3,71 fok

Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0