

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

**Figyelem:**A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,06 fok
Ø D <sub>3</sub>	47 mm
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	1,5 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	43,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP