

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
40/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bemarási szög α_{\max}	2,25 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	64 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	20,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen

Teljes hossz L_{ges}	250 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP