

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Interpolációs marás Ø D _{min}	88 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	102 mm
belső hűtés	igen
Felfogó furat Ø	22 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	1,42 fok

Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	52 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	32,34 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0