

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Vágóél Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	24 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	64 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

Ferde bebarási szög α_{\max}	2,25 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	20,34 mm
Teljes hossz L_{ges}	60 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP