

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
35/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	68 mm
Teljes hossz L _{ges}	200 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	15,34 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D _s h6	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Interpolációs marás a _p	1,5 mm
Ø D ₃	19 mm
Vágóél Ø D _c	35 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	2,99 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0