

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212817 52/4 |
| GTIN | 4045197939371 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------|
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 32,34 mm |
| Vágóél Ø D _c | 52 mm |
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 1,42 fok |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 102 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 88 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Ø D ₃ | 36 mm |
| Felfogó furat Ø | 22 mm |
| Interpolációs marás a _p | 1,5 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 40 mm |
| belső hűtés | igen |
| Sorozat | Power Q |
| Beállítási szög κ | 11 fok |
| Fz helikális | 0,8 |
| Szárkivitel | furattal |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm | 211750 5,0 |