

Garant**GARANT Softcut® HSI, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

Felhasználás:

Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Pontos 90°-os sarkokhoz $a_p = 6$ mm értéket válasszon.

Műszaki leírás

Ø D ₂	28,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	40 mm
Vágóélek száma Z	5

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	SO.. 0836..
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219863