

**Garant****APMX 16..12 PDER, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215749 INOX
GTIN	4045197938947
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,15 mm
Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	APMX 16..12 PDER
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	350 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	35 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		