

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.
Lapvastagság: 5,76 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	APMX 16..12 TR
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	205 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		