

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztás érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított optimális stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	5
Vágóél Ø D _c	50 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	8 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2