

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215966 40/4 |
| GTIN | 4045197940018 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően.

Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztás érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított optimális stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 8 mm |
| Felfogó furat Ø | 16 mm |
| Vágóél Ø D_c | 40 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. |

| | |
|----------------------|-------------|
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Sorozat | Power Tang |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm | 211750 1,2 |