

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, menettel, Ø D / Zeff: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Árucikk kategória	210

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	39 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Felfogó menet M	M16
Sorozat	Power Tang
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Váltólapkák száma	15
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90
Marási felhasználási	Sarokmarás

Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2