

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró,  
Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Árucikk kategória	210

**Műszaki leírás**

Effektív élek száma $Z_{eff}$	2
Teljes hossz $L_{ges}$	112 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	54 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	39 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sorozat	Power Tang
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen

Szerszámcsere

PowerCard

Termék fajtája

Sarokmaró

---

**Tartozék**Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
1,2 Nm

211750 1,2

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
8IP

674252 8IP