

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215968 63/9
GTIN	4045197940063
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkáknak a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	9
Vágóél Ø D _c	63 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	8 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Teljes hossz L _{ges}	40 mm

Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Felfogó furat Ø	27 mm
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2