

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró,  
Weldon szár, Ø D / Zeff: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Árucikk kategória	210

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	47 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	4
Teljes hossz $L_{ges}$	131 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	69 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Sorozat	Power Tang
Váltólapkák száma	24
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2