

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró,
Weldon szár, Ø D / Zeff: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Árucikk kategória	210

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	47 mm
Kinyúlási hossz L ₁	69 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	3
Teljes hossz L _{ges}	131 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sorozat	Power Tang
Váltólapkák száma	18
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP