

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, menettel, Ø D / Zeff: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Árucikk kategória	210

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	45 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	2
Maximális fogásmélység a _{p max}	32 mm
Felfogó menet M	M12
Sorozat	Power Tang
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Váltólapkák száma	8
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90
Marási felhasználási	Sarokmarás

Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2