

**Élletörő maró 45°, Weldon szár, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216625 4
GTIN	4045197940162
Árucikk kategória	220

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SP..060304
Ø D	4 mm
Kinyúlási hossz L ₁	28 mm
Teljes hossz L _{ges}	80 mm
Maximális leélezési Ø D _{max}	10 mm
Váltólapka csavar készlet	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Szár Ø D _s h6	12 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
8IP

674252 8IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
1,2 Nm

211750 1,2