

**Élletörő maró 45°, Weldon szár, Típus: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216625 11
GTIN	4045197940179
Árucikk kategória	220

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	20 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	SP..060304
Váltólapka csavar készlet	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
8IP

674252 8IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
1,2 Nm

211750 1,2