



Élletörő maró 45°, Weldon szár, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	216625 12
GTIN	4045197940186
Árucikk kategória	220

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Maximális leélezési $\varnothing D_{\max}$	23,7 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Hozzávaló váltólapka	SP..09T308
Teljes hossz L_{ges}	100 mm
$\varnothing D$	12 mm
Vágóélek száma Z	1
Kinyúlási hossz L_1	37 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0