



Élletörő maró 45°, Weldon szár, Típus: 16



Rendelési adatok

Rendelés száma	216625 16
GTIN	4045197940193
Árucikk kategória	220

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	SP..09T308
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	28,8 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0