



Külső és belső furatsorjázó, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	839650 2
GTIN	7290003240647
Árucikk kategória	83G

Leírás

Kivitel:

A szár végén lévő nyomócsappal a sorjázópenge a furatba való bevezetéshez **függőleges helyzetbe** állítható. Fáradtságmentes sorjázáshoz a **mindkét irányba vágó pengének** köszönhetően elég egy 180°-os fordulat. Cserélhető penge. A pengecseréhez szükséges hatszög csavarhúzó a szárban található.

Felhasználás:

Ideális külső és belső furatsorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.

Furat Ø: 5 - 10 mm

Maximális furatmélységhez t: 17 mm

Műszaki leírás

Maximális furatmélységhez t	17 mm
Furat Ø	5 - 10 mm
Termék fajtája	Sorjázó

Tartozék

Tartalék penge csavarral Típus 2	839660 2
----------------------------------	----------