



ROTO DRIVE élsorjázó Ø 10,4 sorjázó fejjel



Rendelési adatok

Rendelés száma	838605
GTIN	7290005395451
Árucikk kategória	83G

Leírás

Kivitel:

Markolat forgatható befogású, cserélhető sorjázó fejekkel. Egyszerű kezelés a kézi hajtásos rendszernek köszönhetően.

Felhasználás:

Furatok, külső átmérők, menetek és hornyok fáradtságmentes, tiszta sorjázásához, süllyesztéséhez és utánmunkálásához.

Teljes hossz: 155 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	155 mm
Termék fajtája	Sorjázó

Tartozék

Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 3,2 mm	838610 3,2
Belső menettisztító penge, HSS	838710
Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 20 mm	838610 20
Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 10,4 mm	838610 10,4
Külső sorjázó fej HSS 4–18 mm Ø-höz	838660
	838611 10,4

Furatsorjázó fej 90°, szárral, HSS TiN bevonattal Sorjázó fej
Ø 10,4 mm

Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 6,3 mm

838610 6,3

O-gyűrű horonysorjázó penge HSS

838760