

Garant**NPT dörzsár 1:16, NPT: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162650 1
GTIN	4045197940896
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Kúpos NPT menetek előkészítéséhez. Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.

Műszaki leírás

Kis $\varnothing D_3$	28 mm
Nagy $\varnothing D_2$	30,7 mm
Szár négyszög \square	20 mm
Vágóélek száma Z	10
Élhossz L_c	43 mm
Teljes hossz L	130 mm
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:16
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		