

**Garant****NPT dörzsár 1:16, NPT: 1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

<strong>Kúpos NPT menetek előkészítéséhez.</strong> Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	12 mm
Nagy Ø D <sub>2</sub>	19,1 mm
Kis Ø D <sub>3</sub>	16,95 mm
Teljes hossz L	95 mm
Vágóélek száma Z	8
Élhossz L <sub>c</sub>	35 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:16
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		