

Garant**NPT dörzsár 1:16, NPT: 3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Kúpos NPT menetek előkészítéséhez. Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.

Műszaki leírás

Nagy $\varnothing D_2$	24,5 mm
Kis $\varnothing D_3$	22,25 mm
Élhossz L_c	35 mm
Szár négyszög \square	16 mm
Teljes hossz L	105 mm
Vágóélek száma Z	10
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:16
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		