

## Forgácstartó edény perforált lemez közbetéttel, Edény űrtartalma: 500l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919930 500
GTIN	2050001936752
Árucikk kategória	94B

### Leírás

#### Kivitel:

Az olaj- és vízzáró edény **a teljes fenékrészen csavarozott perforált lemezzel**, valamint 1 col leeresztő csappal rendelkezik. Ezért **különösen alkalmas folyadékok és szilárd anyagok gyűjtéséhez és szétválasztásához.**

A 3 mm falvastagságú edény kényelmesen kiborítható egy kötél meghúzásával a villás emelő üléséből.

Az alappokeret targoncavilla-nyílásokkal rendelkezik.

Véletlen lecsúszás elleni védelem, tartálylemez körbefutó peremprofilal.

#### Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben.**

### Műszaki leírás

Edény űrtartalma	500 l
Súly	130 kg
Hossz	1440 mm
Csörlő	igen

Targoncavilla nyílás távolsága B	150 mm
Billentőperem magasság	495 mm
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrő nélkül
Targoncavilla nyílás D méret	60 mm
Perforált fal felszereltség	Perforált lemez középső polc
Teherbírás	1000 kg
Magasság	680 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	60 mm
Billenthető mechanika	Csörlő
Olajzáró hegesztésű	igen
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	200 mm
Targoncavilla nyílás A méret	200 mm
Targoncavilla nyílások	igen
Szélesség	780 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Billenthető edény

## Tartozék

Kerék készlet forgácstartó és billenthető edényekhez,  
poliamid, 4 darabos Teherbírás / kerék 450 kg

919970 450