

Garant**NPT dörzsár 1:16, NPT: 1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Kúpos NPT menetek előkészítéséhez. Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	70 mm
Vágóélek száma Z	6
Élhossz L _c	17 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Nagy Ø D ₂	9,1 mm
Kis Ø D ₃	8,05 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:16
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		