

**Garant****NPT dörzsár 1:16, NPT: 1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

<strong>Kúpos NPT menetek előkészítéséhez.</strong> Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.

**Műszaki leírás**

Nagy $\varnothing D_2$	12 mm
Élhossz $L_c$	27 mm
Kis $\varnothing D_3$	10,3 mm
Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög $\square$	9 mm
Szár $\varnothing D_s$	11 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:16
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		