



## Külső és belső furatsorjázó, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	839650 3
GTIN	7290003236664
Árucikk kategória	83G

### Leírás

#### Kivitel:

A szár végén lévő nyomócsappal a sorjázópenge a furatba való bevezetéshez **függőleges helyzetbe** állítható. Fáradtságmentes sorjázáshoz a **mindkét irányba vágó pengének** köszönhetően elég egy 180°-os fordulat. Cserélhető penge. A pengecseréhez szükséges hatszög csavarhúzó a szárban található.

#### Felhasználás:

Ideális külső és belső furatsorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.

Furat Ø: 10 - 22 mm

Maximális furatmélységhez t: 52 mm

### Műszaki leírás

Furat Ø	10 - 22 mm
Maximális furatmélységhez t	52 mm
Termék fajtája	Sorjázó

### Tartozék

Tartalék penge csavarral Típus 3	839660 3
Tartalék penge csavarral Típus 3HM	839660 3HM