



Vályús billencs RAL 5007 leeresztő csappal, Edény űrtartalma: 250l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919920 250
GTIN	4017976147017
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállú kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Targoncavilla nyílás távolsága B	203 mm
Kerék Ø	200 mm

Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Magasság	780 mm
Hossz	1359 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Doboz méretei, hossz	1200 mm
Olajzáró hegesztésű	igen
Doboz méretei, magasság	413 mm
Edény űrtartalma	250 l
Súly	70 kg
Doboz méretei, szélesség	652 mm
Csörlő	nem
Targoncavilla nyílások	igen
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrővel
Billentés biztosítás	igen
Billentőperem magasság kerekkel	780 mm
Billenthető mechanika	Manuális
Szélesség	713 mm
Targoncavilla nyílás A méret	194 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Teherbírás	750 kg
Targoncavilla nyílás D méret	72 mm
Targoncavilla nyílás C méret	603 mm
Kerekek száma	4
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék anyaga	TPE
Szín	briliánskék RAL 5007
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Billenthető edény

