


## Billenthető edény csekély szerkezetmagassággal, festett, Edény űrtartalma: 750l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919955 750
GTIN	2050001937452
Árucikk kategória	94B

### Leírás

#### Kivitel:

Billenthető edény **csekély szerkezetmagassággal szilárd anyagokhoz**, kedvező teher súlyponttal. A billentés minden magasságban lehetséges a kötélmeghúzásával. A tartálylemez körbefutó peremprofilal és targoncavilla nyílással felszerelt stabil alapkerettel rendelkezik. A biztosító megakadályozza a felügyelet nélküli lecsúszást és billentést. Targoncavilla nyílások belső mérete, AxD = 200x60 mm.

#### Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben**.

### Műszaki leírás

Szélesség	1280 mm
Felhasználási terület	szilárd anyagokhoz
Targoncavilla nyílás távolsága B	495 mm
Edény űrtartalma	750 l

Teherbírás	1000 kg
Magasság	680 mm
Súly	139 kg
Hossz	1440 mm
Billentőperem magasság	495 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Billenthető edény

## Tartozék

Kerék készlet forgácstartó és billenthető edényekhez,  
poliamid, 4 darabos Teherbírás / kerék 450 kg

919970 450