

Forgácstartó edény perforált lemez közbetéttel, Edény űrtartalma: 750l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919930 750
GTIN	2050001936769
Árucikk kategória	94B

Leírás

Kivitel:

Az olaj- és vízzáró edény **a teljes fenékrészen csavarozott perforált lemezzel**, valamint 1 col leeresztő csappal rendelkezik. Ezért **különösen alkalmas folyadékok és szilárd anyagok gyűjtéséhez és szétválasztásához.**

A 3 mm falvastagságú edény kényelmesen kibirítható egy kötélmeghúzásával a villás emelő üléséből.

Az alappokeret targoncavilla-nyílásokkal rendelkezik.

Véletlen lecsúszás elleni védelem, tartálylemez körbefutó peremprofilal.

Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke **színben.**

Műszaki leírás

Magasság	680 mm
Billentőperem magasság	495 mm
Leeresztő csap kivitele	Leeresztő csap szűrő nélkül
Targoncavilla nyílások	igen

Targoncanyílás belső mérete, szélesség	200 mm
Edény űrtartalma	750 l
Teherbírás	1000 kg
Billenthető mechanika	Csörlő
Szélesség	1280 mm
Csörlő	igen
Targoncanyílás belső mérete, magasság	60 mm
Targoncavilla nyílás D méret	60 mm
Súly	169 kg
Targoncavilla nyílás A méret	200 mm
Olajzáró hegesztésű	igen
Hossz	1440 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	495 mm
Perforált fal felszereltség	Perforált lemez középső polc
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Termék fajtája	Billenthető edény

Tartozék

Kerék készlet forgácstartó és billenthető edényekhez,
poliamid, 4 darabos Teherbírás / kerék 450 kg

919970 450